

SIMPLEX 软面锤 · TPE-soft / soft metal; with cast iron housing and high-quality wooden handle
3019.060

产品描述

SIMPLEX 3019系列可与TPE软金属/软金属的嵌件组合一起使用。
蓝色TPE-soft插件（3201系列）是SIMPLEX系列中最柔软的插件，可为需要轻触的工作提供强大的冲击缓冲。与传统的橡胶槌不同，它不会留下任何不希望有的黑色痕迹。
银色软金属插件（3209系列）由铝制成，坚硬，耐热，可替代经典的铅锤。
外壳由铸铁制成，带有集成的手柄保护套，可提供较高的抗断裂性。
高质量的木柄具有减震效果和人体工程学造型，在握把区域具有双层清漆，因此可以抵抗污垢。
按照智能SIMPLEX原理，所有组件都是可更换的，可以进行改装。这意味着节省了金钱和资源。
此版本的尺寸从D30mm到D60mm不等。

产品特点:

- SIMPLEX软面槌，具有TPE-soft（蓝色，柔软，无磨损）/软金属（银色，硬，耐热）的插入组合。
- 鑄鐵外殼帶有集成的手柄保護套和出色的抗斷裂性。
- 高品質，減震，符合人體工程學的木柄；握把區域塗有雙層清漆（耐污垢）。
- 所有零件都可以更換/翻新，從而大大節省了成本和資源。
- 提供D30mm至D60mm的尺寸。

应用区域

模具结构, 工廠建設, 汽车和卡车行业的组装与维修

材质

把手

- 木材

入子 1

- TPE 软，蓝色
- 不毁损的
- 软的

入子 2

- 软金属，银色
- 中高硬度锤击
- 耐热

外壳

- 铸铁

订单信息

Ø	—	—	尺寸 长 x 宽 x 高 [mm]	重量 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品号
60	150	405	405 x 150 x 60	1670	4030618305675	AAA905c002	21-04-09-16	3019.060

遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单。

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。