

# SIMPLEX 软面锤 · Rubber composition, with "Stand-Up"; with cast iron housing and high-quality wooden handle

3022.260



## 产品描述

SIMPLEX 3022系列的两侧均配有复合橡胶嵌件。

这种中等硬度的橡胶嵌件 (3202系列) 绝对是最畅销的产品。超低磨损, 冲击缓冲且无异味, 与传统的橡胶锤相比, 它的使用寿命更长。Halder现在进一步开发了该畅销产品: 具有“竖立”形状的橡胶嵌件 (3202.2) 具有独创的形状, 使锤子可以牢固地站立在其头部上, 并减少了弯腰的需要, 从而可以在更符合人体工程学和背部友善的方式。

外壳由铸铁制成, 带有集成的手柄保护套, 可提供较高的抗断裂性。

高质量的木柄具有减震效果和人体工程学造型, 在握把区域具有双层清漆, 因此可以抵抗污垢。

按照智能SIMPLEX原理, 所有组件都是可更换的, 可以进行改装。这意味着节省了金钱和资源。

此版本提供 D60mm 和 D80mm 的尺寸产品, 也可用作大锤 (3022.261)。D80mm 版本还可以提供额外的短把手 (3022.082)。

产品特点:

- Halder最畅销产品的进一步发展: 具有“立式” (3202.2) 的橡胶嵌件可确保背部友好的工作并减少弯腰的需要。
- SIMPLEX软面槌通过复合橡胶/复合橡胶插入件组合而成, 具有“立式” (黑色, 中硬, 衝擊緩衝, 無味, 低磨損)。
- 鑄鐵外殼帶有集成的手柄保護套和出色的抗斷裂性。
- 高品質, 減震, 符合人體工程學的木柄; 握把區域塗有雙層清漆 (耐污垢)。
- 所有零件都可以更換/翻新, 從而大大節省了成本和資源。
- 此版本提供 D60mm 和 D80mm 两种尺寸, 也可用作大锤。
- D80mm 版本还可以提供额外的短把手 (3022.082)。

## 应用区域

园艺与景观美化, 路面铺砌, 铺路的路边石镶嵌, 石造工程 / 楼梯设置, 栅栏建造, 鹰架结构, 帐篷结构, 组合屋结构, 木工作业, 維護和維修工作

这把锤子的特点是带有一个“站立”的特殊插入子, 该入子已整合到外壳中。

## 材质

### 把手

- 木材

### 入子 1

- 合成橡胶, 黑色, 带有站立功能 "Stand Up"
- 中硬
- 冲击缓冲
- 无臭
- 低磨损

### 入子 2

- 合成橡胶, 黑色
- 中硬
- 冲击缓冲
- 无臭
- 低磨损

### 外壳

- 铸铁

## 订单信息

Ø	—	—	尺寸 长 x 宽 x 高 [mm]	重量 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品号
60	150	405	405 x 150 x 60	1580	4030618311072	AAA905c002	21-04-09-16	3022.260

**遵守****符合 RoHS**

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

**不含 SVHC 物质**

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单.

**不含 65 号提案物质**

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

**不含冲突矿物**

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。