

SIMPLEX 软面锤 · TPE-mid / rubber composition; with cast iron housing and high-quality wooden handle

3023.040



产品描述

SIMPLEX 3023系列可与TPE中/复合橡胶的嵌件组合一起使用。
中硬橡胶插入件（3202系列）具有超低磨损，抗冲击缓冲和无味的特性，比传统的橡胶锤具有更长的使用寿命。

灰色TPE-mid插入件（3203系列）可提供与黑色橡胶插入件相当的冲击力。所不同的是，它不会留下任何不希望有的黑色污迹。

外壳由铸铁制成，带有集成的手柄保护套，可提供较高的抗断裂性。

高质量的木柄具有减震效果和人体工程学造型，在握把区域具有双层清漆，因此可以抵抗污垢。

按照智能SIMPLEX原理，所有组件都是可更换的，可以进行改装。这意味着节省了金钱和资源。

此版本包含从 D30mm 到 D80mm 的尺寸产品，D60mm 和 D80mm 的尺寸产品还提供带支座的橡胶入子。D80mm 版本还可以提供额外的短把手（3023.082）。

产品特点:

- SIMPLEX软面锤，采用TPE-mid（灰色，中硬，无磨损）/复合橡胶（黑色，中硬，冲击缓冲，无味，低磨损）的嵌件组合。
- 铸钢外壳带有集成的手柄保护套和出色的抗断裂性。
- 高品质，减震，符合人体工程学的木柄；握把区域涂有双层清漆（耐污垢）。
- 所有零件都可以更换/翻新，从而大大节省了成本和资源。
- 此版本包含从 D30mm 到 D80mm 的尺寸产品，D60mm 和 D80mm 的尺寸产品还提供带支座的橡胶入子。
- D80mm 版本还可以提供额外的短把手（3023.082）。

应用区域

园艺与景观美化, 路面铺砌, 石造工程 / 楼梯设置, 天然石材设置

材质

把手

- 木材

入子 1

- TPE 中，灰色
- 不毁损的
- 中硬

入子 2

- 合成橡胶，黑色
- 中硬
- 冲击缓冲
- 无臭
- 低磨损

外壳

- 铸铁

订单信息

Ø	—	—	尺寸 长 x 宽 x 高 [mm]	重量 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品号
40	115	325	325 x 115 x 40	630	4030618304531	AAA905c002	21-04-09-16	3023.040

遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单。

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。