

SIMPLEX 软面锤 · Rubber composition / nylon; with cast iron housing and high-quality wooden handle

3028.060



产品描述

SIMPLEX 3028系列具有复合橡胶/尼龙嵌件组合，可覆盖广泛的应用范围，因此广泛用于金属加工行业。

中硬橡胶插入件（3202系列）具有超低磨损，抗冲击缓冲和无味的特性，比传统的橡胶锤具有更长的使用寿命。

尼龙嵌件（3208系列）具有出色的抗冲击性能，并保证将最大的强度与独特的耐用性相结合。它由挤压成型且非常均匀的材料组成。因此，与注塑成型的塑料插件相比，它具有更高的耐磨性和耐用性，即使在零下温度下也不会崩刃。此外，它还耐油脂。

外壳由铸铁制成，带有集成的手柄保护套，可提供较高的抗断裂性。

高质量的木柄具有减震效果和人体工程学造型，在握把区域具有双层清漆，因此可以抵抗污垢。

按照智能SIMPLEX原理，所有组件都是可更换的，可以进行改装。这意味着节省了金钱和资源。

此版本提供 D30mm 至 D80mm 的尺寸产品，也可作为大锤（3028.081）和 D60mm 和 D80mm 带橡胶入子和支座（3028.261）。D80mm 版本还可以提供额外的短把手（3028.082）。

产品特点:

- SIMPLEX软面槌具有复合橡胶（黑色，中硬，冲击缓冲，无味，低磨损）/尼龙（白色，硬，非常耐磨，即使在零下温度下也不会碎裂）的插入物组合（耐油脂）。
- 铸铁外壳带有集成的手柄保护套和出色的抗断裂性。
- 高品质，减震，符合人体工程学的木柄；握把区域涂有双层清漆（耐污垢）。
- 所有零件都可以更换/翻新，从而大大节省了成本和资源。
- 可提供尺寸为D30mm至D80mm的八角锤，以及尺寸为D60mm和D80mm的橡胶槌套和“立式”。
- 版本还可以提供额外的短把手（3028.082）。
- Halder畅销商品。

应用区域

锋利边缘的工件组装，外壳组装，工厂建设，厅堂建造，钢结构，展台搭建，维修与保养工作

材质

把手

- 木材

入子 1

- 合成橡胶，黑色
- 中硬
- 冲击缓冲
- 无臭
- 低磨损

入子 2

- 尼龙，白色
- 中高硬度锤击
- 非常耐磨
- 无碎屑（即使温度低于0）
- 油和油脂抗性

外壳

- 铸铁

订单信息

Ø	尺寸	长 x 宽 x 高	重量	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品号	
	[mm]		[g]					
60	150	405	405 x 150 x 60	1520	4030618300762	AAA905c002	21-04-09-16	3028.060

遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单.

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。