

SIMPLEX 软面锤 · Rubber composition, with "Stand-Up" / Nylon; with cast iron housing and high-quality wooden handle

3028.260



产品描述

SIMPLEX软面槌D60mm 和 D80mm 配有复合橡胶/尼龙嵌件组合，可覆盖广泛的应用范围，因此已广泛用于金属加工行业。Halder制造的这款畅销产品现在已经得到了进一步的发展：具有“站立”（3202.2）形状的橡胶嵌件具有独特的造型，使锤子可以牢固地站立在其头部上，并减少了弯腰的需要，从而可以更符合人体工程学和背部友善的方式进行工作。经过验证的橡胶混合物具有超低的耐磨性，冲击缓冲性和无臭味，比传统的橡胶锤具有更长的使用寿命。尼龙嵌件（3208系列）具有出色的抗冲击性能，并保证将最大的强度与独特的耐用性相结合。它由挤压成型且非常均匀的材料组成。因此，与注塑成型的塑料插件相比，它具有更高的耐磨性和耐用性，即使在零下温度下也不会崩刃。此外，它还耐油脂。

外壳由铸铁制成，带有集成的手柄保护套，可提供较高的抗断裂性。

高质量的木柄具有减震效果和人体工程学造型，在握把区域具有双层清漆，因此可以抵抗污垢。按照智能SIMPLEX原理，所有组件都是可更换的，可以进行改装。这意味着节省了金钱和资源。此版本提供 D60mm 和 D80mm 两种尺寸，也可用作大锤。D80mm 版本还可以提供额外的短把手（3028.282）。

产品特点:

- Halder 伍全最畅销产品的进一步发展：具有“立式”（3202.2）的橡胶嵌件可确保背部友好的工作并减少弯腰的需要。
- SIMPLEX软面槌，带有“立式”和由复合橡胶（黑色，中硬，冲击缓冲，无味，低磨损）/尼龙（白色，坚硬，非常耐磨，即使在子板上也不会碎裂）的插入组合 - 零温度，耐油脂。
- 铸铁外壳带有集成的手柄保护套和出色的抗断裂性。
- 高品质，减震，符合人体工程学的木柄；握把区域涂有双层清漆（耐污垢）。
- 所有零件都可以更换/翻新，从而大大节省了成本和资源。
- 此版本提供 D60mm 和 D80mm 两种尺寸，也可用作大锤。
- D80mm 版本还可以提供额外的短把手（3028.282）。
- Halder畅销产品。

应用区域

锋利边缘的工件组装, 外壳组装, 工厂建设, 厅堂建造, 钢结构, 展台搭建, 维修与保养工作

这把锤子的特点是带有一个“站立”的特殊插入子，该入子已整合到外壳中。

材质

把手

- 木材

入子 1

- 合成橡胶，黑色，带有站立功能 "Stand Up"
- 中硬
- 冲击缓冲
- 无臭
- 低磨损

入子 2

- 尼龙，白色
- 中高硬度锤击
- 非常耐磨
- 无碎屑 (即使温度低于0)
- 油和油脂抗性

外壳

- 铸铁

订单信息

Ø	—	—	尺寸 长 x 宽 x 高 [mm]	重量 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品号
60	150	405	405 x 150 x 60	1550	4030618311126	AAA905c002	21-04-09-16	3028.260

遵守**符合 RoHS**

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单.

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。