

## SIMPLEX 的长柄大槌 · Rubber composition with "Stand-Up" / nylon; with cast iron housing and Hickory handle

3028.261



## 产品描述

SIMPLEX软面槌D60mm 和 D80mm 提供复合橡胶/超塑性插入件组合，是许多应用必不可少的伴侣。Halder制造的这款畅销书现在已经得到了进一步的发展：

具有“竖立”（3202.2）形状的橡胶嵌件具有独特的造型，使锤子可以稳固地站立在其头部上，并减少了弯腰的需要，从而可以更符合人体工程学和背部友好的方式进行工作。经过验证的橡胶混合物具有超低的耐磨性，冲击缓冲性和无臭味，比传统的橡胶锤具有更长的使用寿命。

尼龙嵌件（3208系列）具有出色的抗冲击性能，并保证将最大的强度与独特的耐用性相结合。它由挤压成型且非常均匀的材料组成。因此，与注塑成型的塑料插件相比，它具有更高的耐磨性和耐用性，即使在零下温度下也不会崩刃。此外，它还耐油脂。

其70厘米的山胡桃木手柄使您可以轻松站立，轻松握住柔软的头。

外壳由铸铁制成，带有集成的手柄保护套，可提供较高的抗断裂性。

按照智能SIMPLEX原理，所有组件都是可更换的，可以进行改装。这意味着节省了金钱和资源。

此版本的尺寸为D60mm 和 D80mm。也可以用短手柄。

产品特点：

Halder 伍全最畅销产品的进一步发展：具有“立式”（3202.2）的橡胶嵌件可确保背部友好的工作并减少弯腰的需要。

SIMPLEX软面槌，带有“立式”和由复合橡胶（黑色，中硬，冲击缓冲，无味，低磨损）/尼龙（白色，坚硬，非常耐磨，即使在子板上也不会碎裂）的插入组合 - 零温度，耐油脂。

长度为70厘米的山胡桃木手柄可以从站立位置轻松抓住。

铸铁外壳带有集成的手柄保护套和出色的抗断裂性。

所有零件都可以更换/翻新，从而大大节省了成本和资源。

此版本提供 D60mm 和 D80mm 两种尺寸。也可以用短手柄。

Halder畅销产品。

## 应用区域

锋利边缘的工件组装，外壳组装，工厂建设，厅堂建造，钢结构，展台搭建，维修与保养工作

这把锤子的特点是带有一个“站立”的特殊插入子，该入子已整合到外壳中。

## 材质

## 把手

- 胡桃木

## 入子 1

- 合成橡胶，黑色，带有站立功能 "Stand Up"
- 中硬
- 冲击缓冲
- 无臭
- 低磨损

## 入子 2

- 尼龙，白色
- 中高硬度锤击
- 非常耐磨
- 油和油脂抗性

## 外壳

- 铸铁

## 订单信息

Ø	长	高	尺寸	长 x 宽 x 高	重量	GTIN	proficl@ss 5.0	品号
			[mm]					
60	150	780		780 x 150 x 60	1900	4030618311690	AAA938c002	3028.261

**遵守****符合 RoHS**

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

**不含 SVHC 物质**

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单.

**不含 65 号提案物质**

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

**不含冲突矿物**

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。