

SIMPLEX 软面锤 · Rubber composition, with "Stand-Up" / Nylon; with cast iron housing and high-quality wooden handle

3028.280



产品描述

SIMPLEX软面槌D60mm 和 D80mm 配有复合橡胶/尼龙嵌件组合, 可覆盖广泛的应用范围, 因此已广泛用于金属加工行业。Halder制造的这款畅销产品现在已经得到了进一步的发展: 具有“站立”(3202.2)形状的橡胶嵌件具有独特的造型, 使锤子可以牢固地站立在其头部上, 并减少了弯腰的需要, 从而可以更符合人体工程学和背部友善的方式进行工作。经过验证的橡胶混合物具有超低的耐磨性, 冲击缓冲性和无臭味, 比传统的橡胶锤具有更长的使用寿命。尼龙嵌件(3208系列)具有出色的抗冲击性能, 并保证将最大的强度与独特的耐用性相结合。它由挤压成型且非常均匀的材料组成。因此, 与注塑成型的塑料插件相比, 它具有更高的耐磨性和耐用性, 即使在零下温度下也不会崩刃。此外, 它还耐油脂。

外壳由铸铁制成, 带有集成的手柄保护套, 可提供较高的抗断裂性。

高质量的木柄具有减震效果和人体工程学造型, 在握把区域具有双层清漆, 因此可以抵抗污垢。按照智能SIMPLEX原理, 所有组件都是可更换的, 可以进行改装。这意味着节省了金钱和资源。此版本提供 D60mm 和 D80mm 两种尺寸, 也可用作大锤。D80mm 版本还可以提供额外的短把手(3028.282)。

产品特点:

- Halder 伍全最畅销产品的进一步发展: 具有“立式”(3202.2)的橡胶嵌件可确保背部友好的工作并减少弯腰的需要。
- SIMPLEX软面槌, 带有“立式”和由复合橡胶(黑色, 中硬, 冲击缓冲, 无味, 低磨损)/尼龙(白色, 坚硬, 非常耐磨, 即使在子麵板上也不会碎裂)的插入组合-零温度, 耐油脂。
- 鑄鐵外殼帶有集成的手柄保護套和出色的抗斷裂性。
- 高品質, 減震, 符合人體工程學的木柄; 握把區域塗有雙層清漆(耐污垢)。
- 所有零件都可以更換/翻新, 從而大大節省了成本和資源。
- 此版本提供 D60mm 和 D80mm 两种尺寸, 也可用作大锤。
- D80mm 版本还可以提供额外的短把手(3028.282)。
- Halder畅销产品。

应用区域

锋利边缘的工件组装, 外壳组装, 工厂建设, 厅堂建造, 钢结构, 展台搭建, 维修与保养工作

这把锤子的特点是带有一个“站立”的特殊插入子, 该入子已整合到外壳中。

材质

把手

- 木材

入子 1

- 合成橡胶, 黑色, 带有站立功能 "Stand Up"
- 中硬
- 冲击缓冲
- 无臭
- 低磨损

入子 2

- 尼龙, 白色
- 中高硬度锤击
- 非常耐磨
- 无碎屑(即使温度低于0)
- 油和油脂抗性

外壳

- 铸铁

订单信息

Ø	—	—	尺寸		[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品号
			长 x 宽 x 高	[mm]					
80	175	490	490 x 175 x 80		2930	4030618312413	AAA905c002	21-04-09-16	3028.280

遵守**符合 RoHS**

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单.

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。