

# SIMPLEX 软面锤 · Rubber composition / soft metal; with cast iron housing and high-quality wooden handle

## 3029.050



### 产品描述

SIMPLEX 3029系列包括复合橡胶/软金属的嵌件组合。  
中硬橡胶插入件（3202系列）具有超低磨损，抗冲击缓冲和无味的特性，比传统的橡胶锤具有更长的使用寿命。

银色软金属插入件（3209系列）由铝制成，坚硬，耐热，可替代经典的铅锤。

外壳由铸铁制成，带有集成的手柄保护套，可提供较高的抗断裂性。

高质量的木柄具有减震效果和人体工程学造型，在握把区域具有双层清漆，因此可以抵抗污垢。按照智能SIMPLEX原理，所有组件都是可更换的，可以进行改装。这意味着节省了金钱和资源。此版本的尺寸从D30mm到D80mm，尺寸为D60mm和D80mm，带有橡胶衬套和“立式”。

产品特点:

SIMPLEX伍全软面槌球由複合橡膠（黑色，中硬，衝擊緩衝，無味，低磨損）/軟金屬（銀色，硬質，耐熱）組合而成。

- 鑄鐵外殼帶有集成的手柄保護套和出色的抗斷裂性。
- 高品質，減震，符合人體工程學的木柄；握把區域塗有雙層清漆（耐污垢）。
- 所有零件都可以更換/翻新，從而大大節省了成本和資源。
- 尺寸範圍從D30mm到D80mm，尺寸D60mm和D80mm，帶有橡膠襯套和“立式”。
- 柔軟的金屬插件由鋁製成，代替了標準的鉛錘。

### 应用区域

模具结构, 工廠建設, 汽车和卡车行业的组装与维修

### 材质

#### 把手

- 木材

#### 入子 1

- 合成橡胶，黑色
- 中硬
- 冲击缓冲
- 无臭
- 低磨损

#### 入子 2

- 软金属，银色
- 中高硬度锤击
- 耐热

#### 外壳

- 铸铁

### 订单信息

Ø	长	宽	尺寸 [mm]	长 x 宽 x 高	重量 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品号
50	135	370		370 x 135 x 50	1200	4030618302346	AAA905c002	21-04-09-16	3029.050

### 遵守

#### 符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

#### 不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单。

#### 不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### 不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。