

SIMPLEX 的长柄大槌 · Rubber composition / soft metal; with cast iron housing and Hickory handle
3029.081

产品描述

3029系列的SIMPLEX八角锤配备了复合橡胶/软金属的嵌件组合。中硬橡胶插入件（3202系列）具有超低磨损，抗冲击缓冲和无味的特性，比传统的橡胶锤具有更长的使用寿命。

银色软金属插入件（3209系列）由铝制成，坚硬，耐热，可替代经典的铅锤。

外壳由铸铁制成，带有集成的手柄保护套，可提供较高的抗断裂性。

长纤维和超耐用的山胡桃木手柄按人体工程学进行了上光和整形。

按照智能SIMPLEX原理，所有组件都是可更换的，可以进行改装。这意味着节省了金钱和资源。这把大铁锤的总重和总长分别为3700g和80cm，有D80mm的尺寸。

产品特点:

- SIMPLEX八角锤与复合橡胶（黑色，中硬，冲击缓冲，无味，低磨损）/软金属（银，硬，耐热）的嵌件组合
- 铸铁外壳带有集成的手柄保护套和出色的抗断裂性。
- 长纤维和超耐用的山胡桃木手柄，按人体工程学进行上光和整形。
- 所有零件都可以更换/翻新，从而大大节省了成本和资源。
- 提供D80mm（总重量3,700g）

应用区域

非常大的冲击, 整平作业, 模具结构, 工厂建设, 组装, 维修和保养作业

材质

把手

- 胡桃木

入子 1

- 合成橡胶，黑色
- 中硬
- 冲击缓冲
- 无臭
- 低磨损

入子 2

- 软金属，银色
- 中高硬度锤击
- 耐热
- 高度冲击

外壳

- 铸铁

订单信息

Ø	—	—	尺寸	长 x 宽 x 高	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品号
			[mm]						
80	175	800		800 x 175 x 80	3710	4030618306429	AAA938c002	21-04-09-20	3029.081

遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单。

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。