

SIMPLEX 软面锤 · Rubber composition, with "Stand-Up" / Soft metal; with cast iron housing and high-quality wooden handle

3029.260



产品描述

SIMPLEX 3029系列包括复合橡胶/软金属的嵌件组合。

具有“站立”（3202.2）形状的橡胶嵌件具有独特的造型，使锤子可以牢固地站立在其头部上，并减少了弯腰的需要，从而可以更符合人体工程学和背部友善的方式进行工作。经过验证的橡胶混合物具有超低的耐磨性，冲击缓冲性和无臭味，比传统的橡胶锤具有更长的使用寿命。

银色软金属插入件（3209系列）由铝制成，坚硬，耐热，可替代经典的铅锤。

外壳由铸铁制成，带有集成的手柄保护套，可提供较高的抗断裂性。

高质量的木柄具有减震效果和人体工程学造型，在握把区域具有双层清漆，因此可以抵抗污垢。

按照智能SIMPLEX原理，所有组件都是可更换的，可以进行改装。这意味着节省了金钱和资源。

このモデルでお買い求めいただけるサイズは、D60mmとD80mmです。ヘッド径D80mmのモデルは、柄をごく短く切り詰めたタイプもお買い求めいただけます(3029.282)。

产品特点:

- 带有“立式”（3202.2）的橡胶插件可确保背部友好的工作并减少弯腰的需要。
- SIMPLEX软面槌通过复合橡胶与“直立”（黑色，中硬，冲击缓冲，无味，低磨损）/软金属（银，硬，耐热）的插入物组合制成。
- 铸铁外壳带有集成的手柄保护套和出色的抗断裂性。
- 高品质，减震，符合人体工程学的木柄；握把区域涂有双层清漆（耐污垢）。
- 所有零件都可以更换/翻新，从而大大节省了成本和资源。
- 此版本提供 D60mm 和 D80mm 两种尺寸。
- D80mm 版本还可以提供额外的短把手（3029.282）。
- 柔软的金属插件由铝制成，代替了标准的铅锤。

应用区域

模具结构, 工廠建設, 汽车和卡车行业的组装与维修

这把锤子的特点是带有一个“站立”的特殊插入子，该入子已整合到外壳中。

材质

把手

- 木材

入子 1

- 合成橡胶，黑色，带有站立功能 "Stand Up"
- 中硬
- 冲击缓冲
- 无臭
- 低磨损

入子 2

- 软金属，银色
- 中高硬度锤击
- 耐热

外壳

- 铸铁

订单信息

Ø	—	—	尺寸 长 x 宽 x 高 [mm]	重量 [g]	GTIN	procl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品号
60	150	405	405 x 150 x 60	1830	4030618311133	AAA905c002	21-04-09-16	3029.260

遵守**符合 RoHS**

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单.

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。