

SIMPLEX 软面锤 · TPE-mid / superplastic; with cast iron housing and high-quality wooden handle 3037.050



产品描述

SIMPLEX 3037系列可与TPE中/超塑性插入件组合使用。
灰色TPE-mid插入件（3203系列）可提供与黑色橡胶插入件相当的冲击力。所不同的是，它不会留下任何不希望有的黑色污迹。

超塑性插入件（3207系列）比橡胶插入件具有更大的冲击力。它是一种中等硬度的塑料插件，由挤压且极其均匀的材料制成。因此，与注塑成型的塑料嵌件相比，它具有更高的耐磨性和耐用性。
外壳由铸铁制成，带有集成的手柄保护套，可提供较高的抗断裂性。

高质量的木柄具有减震效果和人体工程学造型，在握把区域具有双层清漆，因此可以抵抗污垢。
按照智能SIMPLEX原理，所有组件都是可更换的，可以进行改装。这意味着节省了金钱和资源。
此版本的尺寸从D30mm到D80mm不等。

产品特点：

- SIMPLEX软面槌与TPE-mid（灰色，中等硬度，无磨损）/超塑性（白色，中等硬度，非常耐用）的插入件组合。
- 铸铁外殼帶有集成的手柄保護套和出色的抗斷裂性。
- 高品質，減震，符合人體工程學的木柄； 握把區域塗有雙層清漆（耐污垢）。
- 所有零件都可以更換/翻新，從而大大節省了成本和資源。
- 提供D30mm至D80mm的尺寸。

应用区域

地板贴砖 在天然石頭上工作, 接合作业, 门结构, 家俱组装

材质

把手

- 木材

入子 1

- TPE 中，灰色
- 不损坏的
- 中硬

入子 2

- 超级塑胶，白色
- 中硬
- 很耐用
- 耐磨

外壳

- 铸铁

订单信息

尺寸	GTIN	proficlass 5.0	ecl@ss 10.1	品号
Ø 50 135 370 长 x 宽 x 高 [mm] 370 x 135 x 50 [g] 1105 4030618302384 AAA905c002 21-04-09-16 3037.050				

遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单。

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。