

SIMPLEX 软面锤 · Plastic / soft metal; with cast iron housing and high-quality wooden handle
3069.030

产品描述

SIMPLEX 3069系列配有塑料/软金属嵌件组合。
红色的塑料插件（3206系列）坚硬，还耐油和油脂。
银色软金属插件（3209系列）由铝制成，坚硬，耐热，可替代经典的铅锤。
外壳由铸铁制成，带有集成的手柄保护套，可提供较高的抗断裂性。
高质量的木柄具有减震效果和人体工程学造型，在握把区域具有双层清漆，因此可以抵抗污垢。
按照智能SIMPLEX原理，所有组件都是可更换的，可以进行改装。这意味着节省了金钱和资源。
此版本的尺寸从D30mm到D60mm不等。

产品特点:

- SIMPLEX软面槌具有塑料（抗红，硬，耐油和油脂）/软金属（银，硬，耐热）的嵌件组合。
- 铸铁外壳带有集成的手柄保护套和出色的抗断裂性。
- 高品质，减震，符合人体工程学的木柄；握把区域涂有双层清漆（耐污垢）。
- 所有零件都可以更换/翻新，从而大大节省了成本和资源。
- 提供D30mm至D60mm的尺寸。

应用区域

模具结构, 工厂建设, 汽车和卡车行业的组装与维修

材质

把手

- 木材

入子 1

- 塑胶，红色
- 中高硬度锤击
- 油和油脂抗性
- 多功能的

入子 2

- 软金属，银色
- 中高硬度锤击
- 耐热

外壳

- 铸铁

订单信息

Ø	尺寸	长 x 宽 x 高	重量	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品号
	[mm]		[g]				
30	90	295	362	4030618302537	AAA905c002	21-04-09-16	3069.030

遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单。

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。