

SIMPLEX 软面锤 · Plastic / soft metal; with cast iron housing and high-quality wooden handle  
3069.040

## 产品描述

SIMPLEX 3069系列配有塑料/軟金屬嵌件組合。  
紅色的塑料插件（3206系列）堅硬，還耐油和油脂。  
銀色軟金屬插件（3209系列）由鋁製成，堅硬，耐熱，可替代經典的鉛錘。  
外殼由鑄鐵製成，帶有集成的手柄保護套，可提供較高的抗斷裂性。  
高質量的木柄具有減震效果和人體工程學造型，在握把區域具有雙層清漆，因此可以抵抗污垢。  
按照智能SIMPLEX原理，所有組件都是可更換的，可以進行改裝。這意味著節省了金錢和資源。  
此版本的尺寸從D30mm到D60mm不等。

## 產品特點:

- SIMPLEX軟面槌具有塑料（抗紅，硬，耐油和油脂）/軟金屬（銀，硬，耐熱）的嵌件組合。
- 鑄鐵外殼帶有集成的手柄保護套和出色的抗斷裂性。
- 高品質，減震，符合人體工程學的木柄；握把區域塗有雙層清漆（耐污垢）。
- 所有零件都可以更換/翻新，從而大大節省了成本和資源。
- 提供D30mm至D60mm的尺寸。

## 应用区域

模具结构, 工廠建設, 汽车和卡车行业的组装与维修

## 材质

## 把手

- 木材

## 入子 1

- 塑胶，红色
- 中高硬度锤击
- 油和油脂抗性
- 多功能的

## 入子 2

- 软金属，银色
- 中高硬度锤击
- 耐热

## 外壳

- 铸铁

## 订单信息

Ø	尺寸	长 x 宽 x 高	[mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品号
								3069.040
40	115	325	325 x 115 x 40	684	4030618302544	AAA905c002	21-04-09-16	3069.040

## 遵守

## 符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

## 不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单。

## 不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

## 不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。