

## SIMPLEX 软面锤 · Superplastic / nylon; with cast iron housing and high-quality wooden handle 3078.040

### 产品描述



SIMPLEX系列3078带有超塑性/尼龙的插入件组合。

超塑性插件 (3207系列) 是一种中等硬度的塑料插件，由挤压且极其均匀的材料制成。因此，与注塑成型的塑料嵌件相比，它具有更高的耐磨性和耐用性。

尼龙嵌件 (3208系列) 具有出色的抗冲击性能，并保证将最大的强度与独特的耐用性相结合。它由挤压成型且极其均匀的材料组成，即使在零以下的温度下也不会碎裂。此外，它还耐油脂。外壳由铸铁制成，带有集成的手柄保护套，可提供较高的抗断裂性。

高质量的木柄具有减震效果和人体工程学造型，在握把区域具有双层清漆，因此可以抵抗污垢。

按照智能SIMPLEX原理，所有组件都是可更换的，可以进行改装。这意味着节省了金钱和资源。

此版本的尺寸从D30mm到D80mm不等，可以作为大锤 (3078.081)

产品特点：

- SIMPLEX软面槌具有超塑性（白色，中等硬度，非常耐用）/尼龙（白色，坚硬，非常耐磨，即使在零下温度下也不会破裂，耐油和油脂）的插入物组合。
- 铸铁外殼帶有集成的手柄保護套和出色的抗斷裂性。
- 高品質，減震，符合人體工程學的木柄；握把區域塗有雙層清漆（耐污垢）。
- 所有零件都可以更換/翻新，從而大大節省了成本和資源。
- 尺寸從D30mm到D80mm不等，可作為大錘（3078.081）。

### 应用区域

工件的调整，锋利边缘的工件组装，外壳组装，模具结构，工厂建设，厅堂建造，钢结构，展台搭建，钣金成形，维修与保养工作

### 材质

#### 把手

- 木材

#### 入子 1

- 超级塑胶，白色
- 中硬
- 很耐用
- 耐磨

#### 入子 2

- 尼龙，白色
- 中高硬度锤击
- 非常耐磨
- 无碎屑（即使温度低于0）
- 油和油脂抗性

#### 外壳

- 铸铁

### 订单信息

尺寸	GTIN	profic@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品号
Ø 40   115   325   长 x 宽 x 高 [mm] 325 x 115 x 40	607	4030618302568	AAA905c002	21-04-09-16 3078.040

### 遵守

#### 符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

#### 不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单。

#### 不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### 不含冲突矿物

本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。