

SIMPLEX 的长柄大锤 · Superplastic / nylon; with cast iron housing and Hickory handle

3078.081



产品描述

3078系列的SIMPLEX八角锤配有超塑性/尼龙嵌件组合。

超塑性插件 (3207系列) 是一种中等硬度的塑料插件，由挤压且极其均匀的材料制成。因此，与注塑成型的塑料嵌件相比，它具有更高的耐磨性和耐用性。

尼龙嵌件 (3208系列) 具有出色的抗冲击性能，并保证将最大的强度与独特的耐用性相结合。它由挤压成型且极其均匀的材料组成，即使在零以下的温度下也不会碎裂。此外，它还耐油脂。

外壳由铸铁制成，带有集成的手柄保护套，可提供较高的抗断裂性。

长纤维和超耐用的山胡桃木手柄按人体工程学进行了上光和整形。

按照智能SIMPLEX原理，所有组件都是可更换的，可以进行改装。这意味着节省了金钱和资源。

这款大锤的总重量和总长度分别为3,300g和80cm，提供D80mm尺寸

产品特点:

- SIMPLEX八角锤与超塑性 (白色，中等硬度，非常耐用) / 尼龙 (白色，坚硬，非常耐磨，即使在零下温度下也不会崩裂，耐油和油脂) 的插入件组合。
- 铸钢外壳带有集成的手柄保护套和出色的抗断裂性。
- 长纤维和超耐用的山胡桃木手柄，按人体工程学进行上光和整形。
- 所有零件都可以更换/翻新，从而大大节省了成本和资源。
- 提供D80mm (总重量3,300g)

应用区域

非常大的冲击，工件的调整，锋利边缘的工件组装，外壳组装，模具结构，工厂建设，厅堂建造，钢结构，展台搭建，钣金成形，维修与保养工作

材质

把手

- 胡桃木

入子 1

- 超级塑胶，白色
- 中硬
- 很耐用
- 耐磨

入子 2

- 尼龙，白色
- 中高硬度锤击
- 非常耐磨
- 无碎屑 (即使温度低于0)
- 油和油脂抗性

外壳

- 铸铁

订单信息

Ø	—	—	尺寸 长 x 宽 x 高 [mm]	📦 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品号
80	175	800	800 x 175 x 80	3319	4030618304678	AAA938c002	21-04-09-20	3078.081

遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单。

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。