

# SIMPLEX 软面锤 · Superplastic / soft metal; with cast iron housing and high-quality wooden handle

## 3079.040



### 产品描述

SIMPLEX 3079系列配有超塑/软金属嵌件组合。  
超塑性插件（3207系列）是一种中等硬度的塑料插件，由挤压且极其均匀的材料制成。因此，与注塑成型的塑料嵌件相比，它具有更高的耐磨性和耐用性。  
银色软金属插件（3209系列）由铝制成，坚硬，耐热，可替代经典的铅锤。  
外壳由铸铁制成，带有集成的手柄保护套，可提供较高的抗断裂性。  
高质量的木柄具有减震效果和人体工程学造型，在握把区域具有双层清漆，因此可以抵抗污垢。  
按照智能SIMPLEX原理，所有组件都是可更换的，可以进行改装。这意味着节省了金钱和资源。  
该版本的尺寸从D30mm到D80mm不等，可以作为大锤（3079.081）使用。

#### 产品特点:

- SIMPLEX软面槌具有超塑性（白色，中等硬度，非常耐用）/软金属（银，硬，耐热）的插入件组合。
- 鑄鐵外殼帶有集成的手柄保護套和出色的抗斷裂性。
- 高品質，減震，符合人體工程學的木柄；握把區域塗有雙層清漆（耐污垢）。
- 所有零件都可以更換/翻新，從而大大節省了成本和資源。
- 尺寸從D30mm到D80mm不等，可作為大錘（3079.081）。

#### 应用区域

汽车和卡车行业的组装与维修, 模具结构, 工廠建設, 外壳组装

#### 材质

##### 把手

- 木材

##### 入子 1

- 超级塑胶，白色
- 中硬
- 很耐用
- 耐磨

##### 入子 2

- 软金属，银色
- 中高硬度锤击
- 耐热

##### 外壳

- 铸铁

### 订单信息

Ø	尺寸	尺寸	尺寸	长 x 宽 x 高	重量	GTIN	proficl@ss	ecl@ss 10.1	品号
	[mm]				[g]		5.0		
40	115	325		325 x 115 x 40	675	4030618304692	AAA905c002	21-04-09-16	3079.040

### 遵守

#### 符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

#### 不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单。

#### 不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### 不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。