

## SIMPLEX 的长柄大槌 · Superplastic / soft metal; with cast iron housing and Hickory handle

### 3079.081



#### 产品描述

3079系列的SIMPLEX八角锤配有超塑/软金属嵌件组合。

超塑性插入件（3207系列）比橡胶插入件具有更大的冲击力。它是一种中等硬度的塑料插件，由挤压且极其均匀的材料制成。因此，与注塑成型的塑料嵌件相比，它具有更高的耐磨性和耐用性。

银色软金属插入件（3209系列）由铝制成，坚硬，耐热，可替代经典的铅锤。

外壳由铸铁制成，带有集成的手柄保护套，可提供较高的抗断裂性。

长纤维和超耐用的山胡桃木手柄按人体工程学进行了上光和整形。

按照智能SIMPLEX原理，所有组件都是可更换的，可以进行改装。这意味着节省了金钱和资源。

这款大铁锤的总重量和总长度分别为3,650g和80cm，尺寸为D80mm。

产品特点：

- SIMPLEX八角锤与超塑性（白色，中等硬度，非常耐用）/软金属（银色，坚硬，耐热）的嵌件组合。
- 铸铁外殼带有集成的手柄保護套和出色的抗斷裂性。
- 長纖維和超耐用的山胡桃木手柄，按人體工程學進行上光和整形。
- 所有零件都可以更换/翻新，从而大大节省了成本和资源。
- 提供D80mm（總重量3,650g）。

#### 应用区域

高度冲击，整平作业，模具结构，工厂建设，组装，维修和保养作业

#### 材质

##### 把手

- 胡桃木

##### 入子 1

- 超级塑胶，白色
- 中硬
- 很耐用
- 耐磨

##### 入子 2

- 软金属，银色
- 中高硬度锤击
- 耐热
- 高度冲击

##### 外壳

- 铸铁

#### 订单信息

尺寸	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品号
[mm]	[g]			
Ø 80   175   800	3665	4030618306436	AAA938c002	21-04-09-20
				3079.081

#### 遵守

##### 符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

##### 不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单。

##### 不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

##### 不含冲突矿物

本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。