

## SIMPLEX 软面锤 · Nylon / Soft metal; with cast iron housing and high-quality wooden handle

3089.040



### 产品描述

SIMPLEX 3089系列包括尼龙/软金属的嵌件组合。白色尼龙衬套（3208系列）具有出色的抗冲击性能，并保证将最大的强度与独特的耐用性结合在一起。它由挤压成型且非常均匀的材料组成。因此，与注塑成型的塑料插件相比，它具有更高的耐磨性和耐用性，即使在零下温度下也不会崩刃。此外，它还耐油脂。

银色软金属插入件（3209系列）由铝制成，坚硬，耐热，可替代经典的铅锤。

外壳由铸铁制成，带有集成的手柄保护套，可提供较高的抗断裂性。

高质量的木柄具有减震效果和人体工程学造型，在握把区域具有双层清漆，因此可以抵抗污垢。按照智能SIMPLEX原理，所有组件都是可更换的，可以进行改装。这意味着节省了金钱和资源。该版本的尺寸从D30mm到D80mm不等，可以作为大锤（3089.081）使用。

#### 产品特点:

SIMPLEX软面槌具有尼龍（白色，堅硬，非常耐磨，即使在零下溫度下也不會崩裂，耐油脂和油脂）/軟金屬（銀，硬，耐熱）的嵌件組合。

- 鑄鐵外殼帶有集成的手柄保護套和出色的抗斷裂性。
- 高品質，減震，符合人體工程學的木柄；握把區域塗有雙層清漆（耐污垢）。
- 所有零件都可以更換/翻新，從而大大節省了成本和資源。
- 尺寸從D30mm到D80mm不等，可作為大錘（3089.081）。
- 柔軟的金屬插件由鋁製成，代替了標準的鉛錘。

### 应用区域

汽车和卡车行业的组装与维修, 模具结构, 工廠建設, 外壳组装

### 材质

#### 把手

- 木材

#### 入子 1

- 尼龙，白色
- 中高硬度锤击
- 非常耐磨
- 无碎屑（即使温度低于0）
- 油和油脂抗性

#### 入子 2

- 软金属，银色
- 中高硬度锤击
- 耐热

#### 外壳

- 铸铁

### 订单信息

Ø	尺寸	长 x 宽 x 高	重量 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品号
40	115 325	325 x 115 x 40	680	4030618302643	AAA905c002	21-04-09-16	3089.040

## 应用范例



## 遵守

### 符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

### 不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单。

### 不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。