

## SIMPLEX 软面槌, 50 至 40 · TPE-soft; with aluminium housing and high-quality wooden handle

### 3101.051



#### 产品描述

- 这款SIMPLEX软面槌带有D40mm外壳内置的特殊D50mm刀片。超大的接触面在轻度加工带有敏感表面的工件时可提供最大的保护。3101系列在两侧均配有TPE-soft插件（3201系列）。  
 - 该刀片是SIMPLEX系列中最柔软的刀片，可为需要轻触的工作提供强大的冲击缓冲。与传统的橡胶槌不同，它不会留下任何不希望出现的黑色痕迹。  
 - 带有内置手柄保护套的超轻铝制外壳，使用户可以轻松施加和控制适当的冲击力。这使得处理容易破裂的材料变得容易。这也使软面槌成为重量轻，易于携带的工具。  
 - 高质量的木柄具有减震效果和人体工程学造型，在握把区域具有双层清漆，因此可以抵抗污垢。  
 - 按照智能SIMPLEX原理，所有组件都是可更换的，可以进行改装。这意味着节省了金钱和资源。  
 超大的锤面，尽可能保护精细表面的工件不受到磨损。

#### 产品特点:

- SIMPLEX软面槌球的两侧均带有TPE软质插入物（蓝色，柔软，无损伤，强烈的冲击缓冲）。
- D40mm外壳内建有超大尺寸的D50mm接触面：在敏感表面上工作时提供最大保护。
- 带有内置手柄保护套的超轻铝制外壳使用户可以轻松施加和控制适当的冲击力（对易碎材料的理想工作）。
- 高品质，减震，符合人体工程学的木柄；握把区域涂有双层清漆（耐污垢）。
- 所有零件都可以更换/翻新，从而大大节省了成本和资源。

#### 应用区域

轻量 / 精密工件的定位和调整, 原型设计, 家具组装, 镶嵌贴面, 在敏感环境中驾驶配件, 软垫安装工 / 皮革制件工, 砍掉软垫家具, 松开夹子

#### 材质

##### 把手

- 木材

##### 入子

- TPE 软, 蓝色
- 不毁损的
- 软的

##### 外壳

- 铝

#### 订单信息

Ø	尺寸	长 x 宽 x 高	重量	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品号 <sup>1)</sup>
	[mm]		[g]				
50	120   330	330 x 110 x 50	430	4030618305170	AAA905c002	21-04-09-16	3101.051

<sup>1)</sup> 此木槌镶嵌了 Ø50 的特殊嵌件在 Ø40 的外壳中。

应用范例





## 遵守

### 符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

### 不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单.

### 不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。