

SIMPLEX 软面锤 · Nylon; with aluminium housing and high-quality wooden handle

3108.050



产品描述

SIMPLEX 3108系列的两侧均配有尼龙插件。白色插件件（3208系列）具有出色的冲击质量，并保证将最大的强度与独特的耐用性相结合。它由挤压成型且非常均匀的材料组成。因此，与注塑成型的塑料插件相比，它具有更高的耐磨性和耐用性，即使在零下温度下也不会崩刃。此外，它还耐油脂。

带有内置手柄保护套的超轻铝制外壳，使用户可以轻松施加和控制适当的冲击力。这使得处理容易破裂的材料变得容易。

高质量的木柄具有减震效果和人体工程学造型，在握把区域具有双层清漆，因此可以抵抗污垢。按照智能SIMPLEX原理，所有组件都是可更换的，可以进行改装。这意味着节省了金钱和资源。此版本的尺寸从D30mm到D60mm不等。

产品特点:

- SIMPLEX软面槌在两侧均带有尼龙衬套（白色，坚硬，非常耐磨，即使在零下温度下也不会崩裂，耐油和油脂）。
- 带有内置手柄保护套的超轻铝制外壳使用户可以轻松地施加和控制适当的冲击力（对易碎材料的理想工作）。
- 高品质，减震，符合人体工程学的木柄；握把区域涂有双层清漆（耐污垢）。
- 所有零件都可以更换/翻新，从而大大节省了成本和资源。
- 提供D30mm至D80mm的尺寸。

应用区域

工件的调整, 锋利边缘的工件组装, 外壳组装, 模具结构, 工厂建设, 厅堂建造, 钢结构, 展台搭建, 钣金成形, 维修与保养工作

材质

把手

- 木材

入子

- 尼龙，白色
- 中高硬度锤击
- 非常耐磨
- 无碎屑 (即使温度低于0)
- 油和油脂抗性

外壳

- 铝

订单信息

Ø	尺寸	长 x 宽 x 高	重量	GTIN	proficel@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品号	
	[mm]		[g]					
50	135	370	370 x 135 x 50	720	4030618300540	AAA905c002	21-04-09-16	3108.050

遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单。

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。