

Promotional Box Joiner · SIMPLEX soft-face mallet 50:40, TPE-soft / Superplastic plus 2x BESSEY GEARKLAMP 3117s005



产品描述

木工促销包包含带铝制外壳的 TPE-soft/超塑性材料 SIMPLEX 软面锤 50:40 和两个 BESSEY 公司的 GEARKLAMP GK15。

SIMPLEX 软面锤 50:40 (产品 3117.051) 凭借其超大的敲击面成为木工作业的理想选择。入子的加大尺寸可防止超轻的铝制外壳敲击工件，从而避免不必要的损坏。

SIMPLEX 50:40 结合了超塑性和 TPE-soft (软) 入子的双重特性，基于成熟的 SIMPLEX 原则，实现了合二为一的功能。

通过蓝色的极为柔软的 TPE-soft (软) 入子，在木材拼接时可大幅节省材料。此外，与其他软面锤不同，TPE 入子不会在工件上留下任何令人不快的染料磨损。

另一方面，坚硬、抗酸碱的超级塑料入子可实现更高的敲击力，使用者可以轻松地将木钉敲入木材。

通过齿轮式夹钳 GEARKLAMP GK 15 (产品 GK15) 即使在最狭小的空间也可以进行夹持，因为主轴已与把手分离并位于导轨周围。通过转动把手将夹紧力通过内置在滑杆中的机械装置传递到主轴。与典型的螺旋式或单手夹钳相比，齿轮式夹钳的结构更为紧凑。


产品特点:

- TPE-soft (蓝色, 柔软, 无磨损) / 超塑性材料 (白色, 中等硬度锤击, 抗酸碱) 入子组合的 SIMPLEX – 软面锤。
- 外壳 D40mm 中的超大敲击面 D50mm 为加工敏感表面提供了最大的保护。
- 超轻的铝制外壳使软面锤非常便于操作, 同时便于使用者很好地控制敲击力 (是处理易碎材料的理想选择)。
- SIMPLEX 原则: 所有的部件都可更换/改装, 因此非常经济并且节省资源。
- BESSEY 公司的两个 GEARKLAMP GK15:
 - 工作区域内没有造成干扰的工具部件。
 - 在每次夹持情况下, 都能确保符合人体工程学的操作。
 - 非常灵活, 可以在极为狭小的空间内使用。
 - 双组分的塑料手柄实现安全操作。
 - 快速滑动按钮, 用于快速地重新调整滑动杆。
 - 可旋转的压板使其与工件完美匹配。
 - 滑动杆的塑料外壳, 可以保护驱动机构免受灰尘和碎屑的影响。

应用区域

钳工作, 门制造, 高精度/超轻工件定位, 原型制造, 家居装配, 贴面, 高敏环境下的工作

订单信息

尺寸 长 x 宽 x 高 [mm]	 [g]	GTIN	品号
250 x 85 x 335	1008	4008158042381	3117s005

应用范例







遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单.

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。