

SIMPLEX 软面锤 · TPE-soft / nylon; with aluminium housing and high-quality wooden handle

3118.050



产品描述

SIMPLEX 3118系列可与TPE-soft /尼龙的插入件组合使用。
蓝色TPE-soft插件（3201系列）是SIMPLEX系列中最柔软的插件，可为需要轻触的工作提供强大的冲击缓冲。与传统的橡胶槌不同，它不会留下任何不希望看到的黑色痕迹。
尼龙嵌件（3208系列）具有出色的抗冲击性能，并保证将最大的强度与独特的耐用性相结合。它由挤压成型且非常均匀的材料组成。因此，与注塑成型的塑料插件相比，它具有更高的耐磨性和耐用性，即使在零下温度下也不会崩裂。此外，它还耐油脂。
带有内置手柄保护套的超轻铝制外壳，使用户可以轻松施加和控制适当的冲击力。这使得处理容易破裂的材料变得容易。
高质量的木柄具有减震效果和人体工程学造型，在握把区域具有双层清漆，因此可以抵抗污垢。按照智能SIMPLEX原理，所有组件都是可更换的，可以进行改装。这意味着节省了金钱和资源。
此版本的尺寸从D30mm到D60mm不等。

产品特点:

- SIMPLEX软面槌具有TPE-soft（蓝色，柔软，无磨损）/尼龙（白色，坚硬，非常耐磨，即使在零下温度下也不会崩裂，耐油和油脂）的插入物组合。
- 带有内置手柄保护套的超轻铝制外壳使用户可以轻松施加和控制适当的冲击力（对易碎材料的理想工作）。
- 高品质，减震，符合人体工程学的木柄；握把区域涂有双层清漆（耐污垢）。
- 所有零件都可以更换/翻新，从而大大节省了成本和资源。
- 提供D30mm至D60mm的尺寸。

应用区域

折叠和弯曲作业，轻量 / 精密工件的定位和调整，接合作业，家具组装，管道工作

材质

把手

- 木材

入子 1

- TPE 软，蓝色
- 不损坏的
- 软的

入子 2

- 尼龙，白色
- 中高硬度锤击
- 非常耐磨
- 无碎屑（即使温度低于0）
- 油和油脂抗性

外壳

- 铝

订单信息

Ø	尺寸	长 x 宽 x 高	重量	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品号	
	[mm]		[g]					
50	135	370	370 x 135 x 50	670	4030618305293	AAA905c002	21-04-09-16	3118.050

应用范例



遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单。

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。