

## SIMPLEX 软面锤 · Rubber composition / superplastic; with aluminium housing and high-quality wooden handle

### 3127.030



#### 产品描述

SIMPLEX 3127系列包括复合橡胶/超塑性材料的嵌件组合。  
中硬橡胶插入件（3202系列）具有超低磨损，冲击缓冲和无味的特性，比传统的橡胶锤具有更长的使用寿命。

超塑性插入件（3207系列）比橡胶插入件具有更大的冲击力。它是一种中等硬度的塑料插件，由挤压且极其均匀的材料制成。因此，与注塑成型的塑料嵌件相比，它具有更高的耐磨性和耐用性。带有内置手柄保护套的超轻铝制外壳，使用户可以轻松施加和控制适当的冲击力。这也使软面槌成为重量轻，易于携带的工具。

高质量的木柄具有减震效果和人体工程学造型，在握把区域具有双层清漆，因此可以抵抗污垢。按照智能SIMPLEX原理，所有组件都是可更换的，可以进行改装。这意味着节省了金钱和资源。此版本的尺寸从D30mm到D60mm不等。

Product features:

- SIMPLEX软面槌通过复合橡胶（黑色，中硬，冲击缓冲，无味，低磨损）/超塑性（白色，中硬，非常耐用）的插入件组合而成。
- 带有内置手柄保护套的超轻铝制外壳，使用户可以轻松施加和控制适当的冲击力。轻巧且易于携带的工具。
- 高品质，减震，符合人体工程学的木柄；握把区域涂有双层清漆（耐污垢）。
- 所有零件都可以更换/翻新，从而大大节省了成本和资源。
- 提供D30mm至D60mm的尺寸。

#### 应用区域

供树木检查员和鉴定师敲掉可疑的瑕疵点

#### 材质

##### 把手

- 木材

##### 入子 1

- 合成橡胶，黑色
- 中硬
- 冲击缓冲
- 无臭
- 低磨损

##### 入子 2

- 超级塑胶，白色
- 中硬
- 很耐用
- 耐磨

##### 外壳

- 铝

#### 订单信息

Ø			尺寸 [mm]	长 x 宽 x 高		GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品号
30	90	295		295 x 90 x 30	200 [g]	4030618302766	AAA905c002	21-04-09-16	3127.030

## 应用范例



## 遵守

### 符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

### 不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单。

### 不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。