

SIMPLEX 软面锤 · TPE-mid / plastic; with aluminium housing and high-quality wooden handle
3136.050

产品描述

SIMPLEX 3136系列可与TPE中/塑料的插入件组合使用。灰色TPE-mid插入件（3203系列）可提供与黑色橡胶插入件相当的冲击力。所不同的是，它不会留下任何不希望有的黑色污迹。

红色的塑料插件（3206系列）坚硬，还耐油和油脂。带有内置手柄保护套的超轻铝制外壳，使用户可以轻松施加和控制适当的冲击力。这使得处理容易破裂的材料变得容易。

高质量的木柄具有减震效果和人体工程学造型，在握把区域具有双层清漆，因此可以抵抗污垢。按照智能SIMPLEX原理，所有组件都是可更换的，可以进行改装。这意味着节省了金钱和资源。此版本的尺寸从D30mm到D60mm不等。

产品特点:

- SIMPLEX软面槌具有TPE-mid（灰色，中硬，无磨损）/塑料（抗红，硬，耐油和油脂）的插入物组合。
- 带有内置手柄保护套的超轻铝制外壳使用户可以轻松施加和控制适当的冲击力（对易碎材料的理想工作）。
- 高品质，减震，符合人体工程学的木柄；握把区域涂有双层清漆（耐污垢）。
- 所有零件都可以更换/翻新，从而大大节省了成本和资源。
- 提供D30mm至D60mm的尺寸。

应用区域

多用途的使用，组立、修理·保守作业，维护和维修工作，钣金成形，组合屋结构，木工作业，鹰架结构，帐篷结构

材质

把手

- 木材

入子 1

- TPE 中，灰色
- 中硬
- 不毁损的

入子 2

- 塑胶，红色
- 中高硬度锤击
- 油和油脂抗性
- 多功能的

外壳

- 铝

订单信息

Ø	尺寸	长 x 宽 x 高	重量	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品号	
	[mm]		[g]					
50	135	370	370 x 135 x 50	660	4030618305415	AAA905c002	21-04-09-16	3136.050

遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单。

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。