

SIMPLEX 软面锤 · TPE-mid / superplastic; with aluminium housing and high-quality wooden handle

3137.040



产品描述

SIMPLEX 3137系列可与TPE中/超塑性插入件组合使用。

灰色, 中等硬度的TPE-mid插入件 (3203系列) 是一种热塑性弹性体, 不会留下任何颜色损伤, 或者-与传统的橡胶槌不同, 不会留下任何不希望黑色损伤。它的硬度可与复合橡胶嵌件 (3202系列) 的硬度相媲美。

超塑性插入件 (3207系列) 比橡胶插入件具有更大的冲击力。它是一种中等硬度的塑料插件, 由挤压且极其均匀的材料制成。因此, 与注塑成型的塑料嵌件相比, 它具有更高的耐磨性和耐用性。带有内置手柄保护套的超轻铝制外壳, 使用户可以轻松施加和控制适当的冲击力。这也使软面槌成为重量轻, 易于携带的工具。

高质量的木柄具有减震效果和人体工程学造型, 在握把区域具有双层清漆, 因此可以抵抗污垢。按照智能SIMPLEX原理, 所有组件都是可更换的, 可以进行改装。这意味着节省了金钱和资源。此版本的尺寸从D30mm到D60mm不等。

产品特点:

- SIMPLEX软面槌具有TPE-mid (灰色, 中等硬度, 无磨损) /超塑性 (白色, 中等硬度, 非常耐用) 的插入件组合。
- 带有内置手柄保护套的超轻铝制外壳, 使用户可以轻松施加和控制适当的冲击力。
- 高品质, 减震, 符合人体工程学的木柄; 握把区域涂有双层清漆 (耐污垢)。
- 所有零件都可以更换/翻新, 从而大大节省了成本和资源。
- 提供D30mm至D60mm的尺寸。

应用区域

地板贴砖, 轻量 / 精密工件的定位和调整, 接合作业, 原型设计, 门结构, 家具组装

材质

把手

- 木材

入子 1

- TPE 中, 灰色
- 不毁损的
- 中硬

入子 2

- 超级塑胶, 白色
- 中硬
- 很耐用
- 耐磨

外壳

- 铝

订单信息

Ø			尺寸 [mm]	长 x 宽 x 高	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品号
40	115	325		325 x 115 x 40	365	4030618304753	AAA905c002	21-04-09-16	3137.040

应用范例



遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单。

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。