

SIMPLEX 槌子入子 · 超级塑胶，白色

3207.100



产品描述

SIMPLEX超塑性插件（3207系列），其硬度约为。65 Shore D是中等硬质刀片。此白色塑料插件由挤压成型且极其均匀的材料组成。因此，与注塑成型的塑料嵌件相比，它具有更高的耐磨性和耐用性。这款Halder畅销产品的尺寸从D30mm到D140mm不等（对于林业工具，D50mm用于SIMPLEX劈斧，D60用于SIMPLEX劈刀）。

产品特点:

- SIMPLEX超塑插件
- 白色的
- 中硬
- 非常耐用
- 提供D30mm至D140mm的尺寸（可用于SIMPLEX劈斧D50mm和SIMPLEX劈刀D60mm）
- Halder畅销品

应用区域


园艺与景观美化，路面铺砌，铺路的路边石镶嵌，栅栏建造，驱动钢制的楔子，鹰架结构，帐篷结构，板金成形，组合屋结构，接合作业，木工作业，锋利边缘的工件组装

材质

入子

- 超级塑胶，白色
- 中硬
- 很耐用
- 耐磨

订单信息

∅	尺寸 长 x 宽 x 高 [mm]	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品号
100	70 x 100 x 100	450	4030618301141	AAA938c002	21-04-91-06	3207.100

遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单。

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。