

SIMPLEX 槌子入子·尼龙，白色

3208.060



产品描述

SIMPLEX尼龙插入件（3208系列），其硬度约为73 Shore D。这款白色聚酰胺嵌件具有出色的冲击质量，并保证将最大强度与独特的耐用性结合在一起。它由挤压成型且非常均匀的材料组成。因此，与注塑成型的塑料插件相比，它具有更高的耐磨性和耐用性，即使在零下温度下也不会崩刃。此外，它还耐油脂。

该插件的尺寸范围从D30mm到D80mm。

产品特点:

- SIMPLEX尼龙插入物（聚酰胺）
- 白色的
- 硬的
- 非常耐磨
- 即使在零下温度下也不会碎裂
- 耐油脂
- 尺寸从D30mm到D80mm

应用区域


工件的调整, 锋利边缘的工件组装, 外壳组装, 模具结构, 工厂建设, 厅堂建造, 钢结构, 展台搭建, 钣金成形, 维修与保养工作

材质

入子

- 尼龙，白色
- 中高硬度锤击
- 非常耐磨
- 无碎屑 (即使温度低于0)
- 油和油脂抗性

订单信息

Ø	尺寸 长 x 宽 x 高 [mm]	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品号
60	65 x 66 x 66	195	4030618301202	AAA905c002	21-04-91-06	3208.060

遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单。

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。