

SIMPLEX 槌子入子·软金属，银色

3209.060



产品描述

SIMPLEX软金属插件（3209系列）是硬插件。更重要的是，此银质插件也具有耐热性。它可以在不损坏工件的情况下进行硬击，并取代了经典的铅锤。该插件的尺寸范围从D30mm到D80mm。禁止将柔软的金属插件安装到铝制外壳中！

产品特点:

- SIMPLEX软金属插件
- 银
- 硬的
- 耐热性
- 替代标准铅锤
- 尺寸从D30mm到D80mm
- 切勿将其安装在铝制外壳

应用区域

高度冲击, 整平作业, 模具结构, 工厂建设, 组装, 维修和保养作业

材质

入子

- 软金属，银色
- 中高硬度锤击
- 耐热

组装

软金属锤头不能被使用在铝合金夹紧套上！

订单信息

Ø	尺寸 长 x 宽 x 高 [mm]	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品号
60	65 x 66 x 66	405	4030618301257	AAA905c002	21-04-91-06	3209.060

遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单。

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。