

SUPERCRAFT 软面槌 · 具有减震，符合人体工程学和清漆的山核桃手柄

3366.080



产品描述

SUPERCRAFT槌的管狀頭部充滿鋼丸。結果是，當槌的接觸面碰到工件時，鋼丸的能量會稍有延遲地傳遞。降低的回彈使衝擊能量得以完美吸收。結果是產生了巨大的影響。更重要的是，與普通鋼製槌相比，SUPERCRAFT槌使工作安全性大大提高，接頭處的應力減少，並且噪聲衰減更大。刀片具有出色的衝擊質量，並保證將最大的強度與獨特的耐用性相結合。它們由擠壓成型且極其均勻的材料組成。因此，與註塑成型的塑料插件相比，它們具有更高的耐磨性和耐用性，即使在零下溫度下也不會崩刃。

符合人體工程學的形狀，上光漆和超穩定的胡桃木手柄具有減震效果。手柄保護套充當過擊保護器。鋁製楔子和安全銷確保了牢固的手柄-頭部連接。所有焊縫均完全由機器人焊接而成。衝擊板和錘頭之間的焊連接極其緊密且質量上乘，即使在最大負載下也能防止鋼丸填充物逸出。耐磨電源塗層可防止腐蝕。手柄和插件是可更換的。此版本的尺寸從D20mm到D80mm不等，並且是重達9,300g的大鐵錘。

產品特點:

- 非反彈，獲得更強大的打擊力。
- 接頭處的聲音衰減且柔和。
- 特殊尼龍製成的插件具有最大的強度。
- 完全由機器人焊接而成。
- 減震，符合人體工程學的形狀，非常穩定且上光的山核桃木手柄。
- 手柄保護套充當過擊保護器。
- 手柄和插件可更換。
- 提供從D20mm到D80mm的尺寸，以及重達9,300g的大鐵錘。

应用区域

在夹台上的工件定位，钣金成形，锋利边缘的工件组装，汽车和卡车行业的组装与维修，鹰架结构，整平作业，外壳组装，工廠建設，保养作业，敲入铁绳索/金属杆，适用于强烈的冲击，榫接工作，软垫安装工 / 皮革制件工，用榫眼凿冲孔，用孔眼冲头敲入吊环，敲入卡钉

材质

把手

- 胡桃木

入子

- 尼龙，白色
- 中高硬度锤击
- 非常耐磨
- 无碎屑 (即使温度低于0)
- 噪声抑制
- 非常大的冲击

订单信息

Ø			尺寸 长 x 宽 x 高 [mm]		GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品号
80	168	380	380 x 168 x 80	3210 [g]	4030618301660	AAA905c002	21-04-09-16	3366.080

应用范例





























遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单.

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。