

## SUPERCRAFT 的长柄大槌 · 具有减震，符合人体工程学和清漆的山核桃手柄

3366.081



### 产品描述

SUPERCRAFT八角锤的管状头部充满了钢丸。结果是，当槌的接触面碰到工件时，钢丸的能量会稍有延迟地传递。降低的回弹使冲击能量得以完美吸收。结果是产生了巨大的影响。而且，与普通钢槌相比，SUPERCRAFT八角锤可以大大提高安全性，减少接头应力并降低噪音。

刀片具有出色的冲击质量，并保证将最大的强度与独特的耐用性相结合。它们由挤压成型且极其均匀的材料组成。因此，与注塑成型的塑料插件相比，它们具有更高的耐磨性和耐用性，即使在零下温度下也不会崩刃。

符合人体工程学的形状，上光漆和超稳定的胡桃木手柄非常坚固，具有减振效果。手柄保护套充当过击保护器。铝制楔子和安全销确保了牢固的手柄-头部连接。耐磨粉末涂层可防止腐蚀。手柄和插入件是可更换的。此版本提供三种尺寸：总重量为4,410g的D80mm，总重量为7,050g的D100mm和总重量为9,300g的D100mm。

#### 产品特点:

- 非反弹，获得更强大的敲击力。
- 接头处的声音衰减且柔和。
- 特殊尼龙制成的插入件具有最大的强度。
- 减震，符合人体工程学的形状，非常稳定且上光的山核桃木手柄。
- 手柄保护套充当过击保护器。
- 手柄和插入件可更换。
- 提供D80mm (总重量4,410g)，D100mm (总重量7,050g) 和D100mm (总重量9,300g)。

#### 应用区域

厅堂建造，钢结构，展台搭建，混凝土模板，鹰架结构，帐篷结构，栅栏建造，驱动钢制的楔子，整平作业，安装作业，更换被刺破的轮胎

#### 材质

##### 把手

- 胡桃木

##### 入子

- 尼龙，白色
- 中高硬度锤击
- 非常耐磨
- 无碎屑 (即使温度低于0)
- 噪声抑制
- 非常大的冲击

### 订单信息

Ø			尺寸 长 x 宽 x 高 [mm]		GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品号
80	200	880	880 x 200 x 80	4410	4030618301851	AAA938c002	21-04-09-20	3366.081

应用范例





















## 遵守

### 符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

### 不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单.

### 不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。