

BLACKCRAFT 木槌 · 带有防破裂的钢管把手, PUR 披复和人体工学设计, 防滑抓取

3379.040



产品描述

BLACKCRAFT 槌的管状头部充满了钢丸。结果是，当槌的接触面碰到工件时，钢丸的能量会稍有延迟地传递。降低的回弹使冲击能量得以完美吸收。结果是产生了巨大的影响。更重要的是，与普通钢制槌相比，BLACKCRAFT 槌具有极大的安全性，减少了接头的应力和更大的噪音衰减，从而可以进行作业。BLACKCRAFT 完全覆盖有聚氨酯涂层。除了保持软面槌不受腐蚀外，该涂层还保护工件，防止刮擦以及在打不中的情况下产生火花，并具有额外的减振效果。撞击面上的聚氨酯厚层确保了较长的使用寿命。此外，BLACKCRAFT 的特点还在于它的防折钢管手柄和符合人体工程学的防滑手柄。

此版本的尺寸从D40mm到D60mm不等。

产品特点:

- 非反弹，获得更强大的敲击力。
- 接头处的声音衰减且柔和。
- 完全覆盖有聚氨酯涂层：无腐蚀，在工件上无划痕，在未击中无火花，还具有减少振动的作用。
- 由于在冲击侧上涂有厚实的聚氨酯涂层，使用寿命长。
- 符合人体工程学原理的防滑防摔钢管手柄。
- 提供D40mm至D60mm的尺寸。

应用区域

汽车和卡车行业的组装与维修，更换被刺破的轮胎，车本体建造，凹陷移除，轻量 / 精密工件的定位和调整，整平作业，板金成形，保养作业，处理具有敏感表面的组件

材质

把手

- 钢管和人体工学形橡胶把手

订单信息

Ø	尺寸	长 x 宽 x 高	重量	GTIN	proficl@ss	ecl@ss 10.1	品号	
	[mm]		[g]		5.0			
40	110	300	300 x 110 x 40	640	4030618301813	AAA905c002	21-04-09-16	3379.040

遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单。

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。