

## SUPERCRAFT 软面槌 · 带有符合人体工程学，防滑和防断裂的三件式手柄

3399.050



### 产品描述

SUPERCRAFT 锤的头管里填充有钢丸。这样做的效果是，当敲击面接触到工件时，填充的钢丸的动作会滞后。由于减少了回弹，冲击能量得到了最佳利用。这样可以实现非常有力的敲击。此外，与普通钢锤相比，使用 SUPERCRAFT 锤工作更安全，更能保护关节，噪音更低。

可互换的冲击入子具有出色的冲击性能，保证了最大的强度和最高的耐用性。它们由挤压的极其均匀的材料制成。因此，与注塑塑料入子相比，它具有更高的耐腐蚀性和耐磨性，即使在零度以下也不会开裂。

三种组分的手柄包含一个牢不可破的、灵活的玻璃纤维核心，外面包裹着依据人体工程学成形的聚丙烯和弹性体层，即使是粘有油脂的手也能牢固握住。头部的耐磨粉末涂层可防止腐蚀。所有焊缝完全由机器人焊接。挡板和槌头之间有一个极其紧密且高质量的焊接缝，即使在最大负荷下也能防止钢丸填充物漏出。这种设计的尺寸从 D40mm 到 D60mm 都有。

#### 产品特点:

- 无反弹力，适用于非常有力的敲击。
- 低噪音并保护关节。
- 可更换的冲击入子由特殊尼龙制成，具有最大强度。
- 牢不可破的防滑三组份手柄，带有玻璃纤维芯
- 完全由机器人焊接。
- 提供 D40mm 至 D60mm 尺寸

### 应用区域

汽车和卡车行业的组装与维修，轻量 / 精密工件的定位和调整，锋利边缘的工件组装，整平作业，外壳组装，工厂建设，保养作业，板金成形

### 材质

#### 把手

- 人体工学，防滑的三件式把手

#### 入子

- 尼龙，白色
- 中高硬度锤击
- 非常耐磨
- 无碎屑 (即使温度低于0)
- 噪声抑制
- 非常大的冲击

### 订单信息

Ø			尺寸 长 x 宽 x 高 [mm]		GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品号
50	120	375	382 x 120 x 50	[g] 1040	4030618312802	AAA905c002	21-04-09-16	3399.050

应用范例









## 遵守

### 符合 RoHS

含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c

### 含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物质

含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 6 月 27 日

### 包含 65 号提案的物质



铅暴露会导致癌症和生殖伤害

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。