

木槌·无反弹力

3408.030



产品描述

Halder的3408系列可提供各种滴滴，尺寸从D20mm到D50mm不等。实际上，小锤是没有手柄的软面槌，允许用户将锤头直接握在手中。它们适用于在有限的可达性使其无法使用槌进行操作的情况下使用，它们也是精确施加所需冲击力的理想选择，该冲击力以极高的精度打击工件并以最小的力进行工作。这些小帮手的两端均装有可更换的，减震的，非常耐磨且防碎的头部，该头部由特殊的尼龙制成。由于钢丸填充，它们是不可回弹的工具。结果是，当槌的接触面碰到工件时，钢丸的能量会稍有延迟地传递。降低的回弹力使冲击能量能够以最佳效率吸收，从而减少了接头的应变并降低了噪音。

产品特点:

- 不反弹
- 两端均配有可更换的头部，该头部由一种特殊的尼龙制成，非常耐磨且不易碎裂。
- 允许以低噪音和最小的力进行温和的工作。
- 精确施加所需的冲击力。
- 针对环境使用受限的解决方案。
- 提供D20mm至D50mm的尺寸。

应用区域

在可接近性受限下的环境中执行组装/维修/维护作业

材质

入子

- 尼龙，白色
- 中高硬度锤击
- 非常耐磨
- 无碎屑 (即使温度低于0)
- 油和油脂抗性

组装

尼龙入子是可被替换的。

更多信息


更多产品

- Drop-mallets/Punches kit, 4 pcs.

订单信息

Ø		尺寸			GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品号
		长 x 宽 x 高	[mm]					
30	155	155 x 30 x 30		470	4030618302100	AAA905c002	21-04-07-02	3408.030

应用范例



遵守

符合 RoHS

含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物质

含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 1 月 23 日

包含 65 号提案的物质



铅暴露会导致癌症和生殖伤害

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。