

敲击棒入子
3508.010

产品描述

适用于 (3508系列) 的尼龙插入件，其硬度大约为10。73 Shore D非常辛苦。这款白色聚酰胺嵌件具有出色的冲击质量，并保证将最大的强度与独特的耐用性相结合。它们由挤压成型且极其均匀的材料组成。因此，与注塑成型的塑料插件相比，它们具有更高的耐磨性和耐用性，即使在零下温度下也不会崩刃。它们经受住了非回弹式软木槌产生的高冲击力。此外，它们还具有耐油和油脂的特性，还可以用于SUPERCRAFT八角锤，SUPERCRAFT软面槌，冲头和滴锤。

这些刀片的尺寸范围从D10mm到D100mm。

产品特点:


- SUPERCRAFT尼龙插入物 (聚酰胺) .
- 白色的.
- 硬的.
- 非常耐磨.
- 即使在零下温度下也不会碎裂.
- 耐油脂.
- 尺寸从D10mm到D100mm.

材质

入子

- 尼龙，白色
- 中高硬度锤击
- 非常耐磨
- 无碎屑 (即使温度低于0)
- 油和油脂抗性

订单信息

Ø	尺寸 长 x 宽 x 高 [mm]	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品号
10	16 x 10,5 x 10,5	1	4030618302155	AAA905c002	21-04-91-06	3508.010

遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单.

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。