

扭转分离楔 · 包括由特殊塑料所制造的运输箱

3556.260



产品描述

锻造且坚固的扭曲劈楔完美地扭曲了20°，可提供大量劈裂作用，甚至不会因打结打结的木材而缩回。锁扣板已磨光并设计有倒角。尽管重量为3,100克，但侧面的凹入式握把仍可确保安全地将楔形物插入木材中。倾斜的凹槽可防止楔形物反弹-即使在冷冻的木材中也是如此。它的橙色粉末涂层使楔形物易于随时找到。一个方便的特用塑料制成的盒子可确保安全运输。

可以用作SIMPLEX分割锤（产品编号3007.160），SIMPLEX八角锤（产品编号3007.081-141）和其他Halder八角锤（产品编号3366.0S3-0S6）的完美补充。

产品特点:

- 坚固的锻造扭曲分裂楔，具有强大的分裂作用。
- 重量3,100克。
- 侧面的凹入式手柄可确保安全搬运。
- 倾斜的凹槽可防止楔形物反弹-即使在冷冻的木材中也是如此。
- 得益於橙色粉末塗層，很容易看到。
- 與Halder八角錘和SIMPLEX劈裂錘完美結合。
- 包括由塑料製成的運輸箱。

应用区域

木柴有效方便劈砍

通过最佳20°扭曲实现高分裂动作，可与SIMPLEX分裂锤和SIMPLEX八角锤结合使用，最佳使用，锻造热处理钢制成的实心扭曲分裂楔，带倒角的磨光敲击板，切削刃已打磨毛坯，带有导向槽，锻造的对角线槽和两侧锻造的凹入式把手。

材质

- 热处理钢,重力锻造,抛光与倒角.

更多信息

注意事项

只能用带有塑料插入件的软面锤来驱动钢楔。在钢上敲击钢可能导致碎裂。

订单信息

尺寸		长 x 宽 x 高	[mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品号
长	宽							
260	50	260 x 50 x 66		3100	4030618302803	EAC448c004	21-04-19-02	3556.260

应用范例



遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单。

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。