

SIMPLEX 软面锤 · Rubber composition; with reinforced cast iron housing and fibre-glass handle 3702.040



产品描述

SIMPLEX 3702系列的两侧均配有复合橡胶嵌件。这种中等硬度的橡胶嵌件（3202系列）绝对是最畅销的产品。超低磨损，冲击缓冲且无异味，与传统的橡胶锤相比，它的使用寿命更长。黑色的增强型铸钢外壳由于壁厚和支柱的增加而提供了更高的稳定性。重量的增加确保更大的冲击力。玻璃纤维手柄极其坚固耐用，具有出色的抗断裂性。它的形状符合人体工程学，并包括防滑手柄。它具有光滑的表面，并且是无机的（对湿气不敏感）。遵循智能SIMPLEX原理，所有组件都是可更换的，可以改装。这意味着节省了金钱和资源。该版本的尺寸从D30mm到D80mm不等，可以作为大锤（3702.081）使用。

产品特点:

- SIMPLEX软面槌在兩側均帶有復合橡膠內襯（黑色，中硬，衝擊緩衝，無味，低磨損）。
- 堅固的增強型鑄鋼外殼通過增加重量增加了衝擊力。
- 異常堅固耐用的玻璃纖維手柄，帶有防滑手柄，無機（對濕氣不敏感）。
- 所有零件都可以更換/翻新，從而大大節省了成本和資源。
- 尺寸從D30mm到D80mm不等，可作為大槌。

应用区域

园艺与景观美化, 路面铺砌, 铺路的路边石镶嵌, 石造工程 / 楼梯设置, 栅栏建造, 鹰架结构, 帐篷结构, 组合屋结构, 木工作业, 維護和維修工作

材质

把手

- 玻璃纤维套上橡胶把手

入子

- 合成橡胶，黑色
- 中硬
- 冲击缓冲
- 无臭
- 低磨损

外壳

- 强化铸铁，黑色

订单信息

Ø	尺寸 长 x 宽 x 高 [mm]	重量 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品号
40	325 x 115 x 40	890	4030618303374	AAA905c002	21-04-09-16	3702.040

遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单。

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。