

SIMPLEX 软面锤 · Copper; with reinforced cast iron housing and fibre-glass handle

3704.040



产品描述

SIMPLEX 3704系列的两侧均配有铜质插入件。

代表了SIMPLEX选择中最坚硬的刀片，该刀片（3804系列）产生的冲击力极高，但与钢锤相比，它的柔韧度更高。它是常规铜锤的替代品。

黑色的增强型铸钢外壳由于壁厚和支柱的增加而提供了更高的稳定性。重量的增加确保更大的冲击力。

玻璃纤维手柄极其坚固耐用，具有出色的抗断裂性。它的形状符合人体工程学，并包括防滑手柄。它具有光滑的表面，并且是无机的（对湿气不敏感）。

按照智能SIMPLEX原理，所有组件都是可更换的，可以进行改装。这意味着节省了金钱和资源。此版本的尺寸为D30mm和D40mm。

产品特点:

- SIMPLEX软面锤，两侧均带有铜质插入物（硬质）。
- 坚固的增强型铸钢外壳通过增加重量增加了冲击力。
- 异常坚固耐用的玻璃纤维手柄，带有防滑手柄，无机（对湿气不敏感）。
- 所有零件都可以更换/翻新，从而大大节省了成本和资源。
- 提供D30mm和D40mm。
- 替代经典的铜锤。

应用区域

非常大的冲击，整平作业，工厂建设，板金成形，组装，维修和保养作业

材质

把手

- 玻璃纤维套上橡胶把手

入子

- 塑胶套铜 铜锤面塑料底座
- 中高硬度锤击

外壳

- 强化铸铁，黑色

组装

铜嵌件只能被安装在钢筋铸铁外壳!

订单信息

Ø			尺寸 长 x 宽 x 高 [mm]	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品号
40	115	325	325 x 115 x 40	1410	4030618300793	AAA905c002	21-04-09-16	3704.040

应用范例





遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单。

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。