

SIMPLEX 软面锤 · Plastic; with reinforced cast iron housing and fibre-glass handle

3706.060

**产品描述**

SIMPLEX 3706系列的两侧均配有塑料插件。

红色插入物（3206系列）坚硬，还耐油和油脂。

黑色的增强型铸钢外壳由于壁厚和支柱的增加而提供了更高的稳定性。重量的增加确保更大的冲击力。

玻璃纤维手柄极其坚固耐用，具有出色的抗断裂性。它的形状符合人体工程学，并包括防滑手柄。它具有光滑的表面，并且是无机的（对湿气不敏感）。

按照智能SIMPLEX原理，所有组件都是可更换的，可以进行改装。这意味着节省了金钱和资源。

此版本的尺寸从D30mm到D60mm不等。

产品特点：

- SIMPLEX软面槌在两侧均带有塑料嵌件（抗红，硬，耐油和耐油脂）。
- 坚固的增强型铸钢外殼通过增加重量增加了衝擊力。
- 异常坚固耐用的玻璃纤维手柄，带有防滑手柄，无机（对湿气不敏感）。
- 所有零件都可以更换/翻新，从而大大节省了成本和资源。
- 提供D30mm至D60mm的尺寸。

应用区域

多用途的使用，組立、修理·保守作业，維護和维修工作，板金成形，组合屋结构，木工作业，鹰架结构，帐篷结构

材质**把手**

- 玻璃纤维套上橡胶把手

入子

- 塑胶，红色
- 中高硬度锤击
- 油和油脂抗性

外壳

- 强化铸铁，黑色

订单信息

Ø	尺寸 [mm]	长 x 宽 x 高	[g]	GTIN	profic@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品号
60	150	410	410 x 150 x 68	1800	4030618303480	AAA905c002	21-04-09-16 3706.060

遵守**符合 RoHS**

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单。

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>**不含冲突矿物**

“本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。”