

SIMPLEX 软面锤 · Soft metal; with reinforced cast iron housing and fibre-glass handle

3709.060



产品描述

SIMPLEX 3709系列的两侧均配有软金属插件。
银质插件（3209系列）由铝制成，坚硬，耐热且可替代传统的铅锤。
黑色的增强型铸钢外壳由于壁厚和支柱的增加而提供了更高的稳定性。重量的增加确保更大的冲击力。
玻璃纤维手柄极其坚固耐用，具有出色的抗断裂性。它的形状符合人体工程学，并包括防滑手柄。它具有光滑的表面，并且是无机的（对湿气不敏感）。
按照智能SIMPLEX原理，所有组件都是可更换的，可以进行改装。这意味着节省了金钱和资源。该版本的尺寸从D30mm到D80mm不等，可以作为大锤（3709.081）使用。

产品特点:

- SIMPLEX软面槌，兩側均帶有柔軟的金屬嵌件（銀色，硬質，耐熱）。
- 堅固的增強型鑄鋼外殼通過增加重量增加了衝擊力。
- 異常堅固耐用的玻璃纖維手柄，帶有防滑手柄，無機（對濕氣不敏感）。
- 所有零件都可以更換/翻新，從而大大節省了成本和資源。
- 尺寸從D30mm到D80mm不等，可作為大錘。
- 柔軟的金屬插件由鋁製成，代替了標準的鉛錘。

应用区域

高度冲击, 整平作业, 模具结构, 工廠建設, 組裝, 維修和保養作業

材质

把手

- 玻璃纤维套上橡胶把手

入子

- 软金属，银色
- 中高硬度锤击
- 耐热

外壳

- 强化铸铁，黑色

订单信息

Ø			尺寸 长 x 宽 x 高 [mm]	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品号
60	150	410	410 x 150 x 68	2240	4030618303626	AAA905c002	21-04-09-16	3709.060

应用范例





遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单。

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。