

## SIMPLEX 软面锤 · TPE-soft / soft metal; with reinforced cast iron housing and fibre-glass handle 3719.050



### 产品描述

SIMPLEX 3719系列可与TPE软质/软质金属的嵌件组合一起使用。  
蓝色TPE-soft插件（3201系列）是SIMPLEX系列中最柔软的插件，可为需要轻触的工作提供强大的冲击缓冲。与传统的橡胶槌不同，它不会留下任何不希望出现的黑色痕迹。  
银色软金属插件（3209系列）由铝制成，坚硬，耐热，可替代经典的铅锤。  
黑色的增强型铸钢外壳由于壁厚和支柱的增加而提供了更高的稳定性。重量的增加确保更大的冲击力。  
玻璃纤维手柄极其坚固耐用，具有出色的抗断裂性。它的形状符合人体工程学，并包括防滑手柄。它具有光滑的表面，并且是无机的（对湿气不敏感）。  
按照智能SIMPLEX原理，所有组件都是可更换的，可以进行改装。这意味着节省了金钱和资源。  
此版本的尺寸为D30mm至D60mm。

#### 产品特点:

- SIMPLEX软面槌，具有TPE-soft（蓝色，柔软，无磨损）/软金属（银色，硬，耐热）的插入组合
- 坚固的增强型铸钢外壳通过增加重量增加了冲击力。
- 异常坚固耐用的玻璃纤维手柄，带有防滑手柄，无机（对湿气不敏感）。
- 所有零件都可以更换/翻新，从而大大节省了成本和资源。
- 可提供D30mm至60mm。

### 应用区域

平整作业, 模具结构, 工厂建设, 组装, 维修和保养作业

### 材质

#### 把手

- 玻璃纤维套上橡胶把手

#### 入子 1

- TPE 软，蓝色
- 不毁损的
- 软的

#### 入子 2

- 软金属，银色
- 中高硬度锤击
- 耐热

#### 外壳

- 强化铸铁，黑色

### 订单信息

Ø	尺寸 [mm]	长 x 宽 x 高	重量 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品号	
50	135	335	335 x 135 x 50	1350	4030618305941	AAA905c002	21-04-09-16	3719.050

### 遵守

#### 符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

#### 不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单。

#### 不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### 不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。