

SIMPLEX 软面锤 · Rubber composition / copper; with reinforced cast iron housing and fibre-glass handle

3724.030



产品描述

SIMPLEX 3724系列由复合橡胶/铜制成的嵌件组合。
中硬橡胶插入件 (3202系列) 具有超低磨损, 抗冲击缓冲和无味的特性, 比传统的橡胶锤具有更长的使用寿命。
代表了SIMPLEX选择中最坚硬的嵌件, 铜嵌件 (3804系列) 产生了极高的冲击力, 但与钢锤相比, 它的柔和度更高。它是常规铜锤的替代品。
黑色的增强型铸钢外壳由于壁厚和支柱的增加而提供了更高的稳定性。重量的增加确保更大的冲击力。
玻璃纤维手柄极其坚固耐用, 具有出色的抗断裂性。它的形状符合人体工程学, 并包括防滑手柄。它具有光滑的表面, 并且是无机的 (对湿气不敏感)。
按照智能SIMPLEX原理, 所有组件都是可更换的, 可以进行改装。这意味着节省了金钱和资源。此版本的尺寸为D30mm和D40mm。

产品特点:

- SIMPLEX软面槌具有复合橡胶 (黑色, 中硬, 冲击缓冲, 无味, 低磨损) / 铜 (硬) 的嵌件组合。
- 坚固的增强型铸钢外壳通过增加重量增加了冲击力。
- 异常坚固耐用的玻璃纤维手柄, 带有防滑手柄, 无机 (对湿气不敏感) 。
- 所有零件都可以更换/翻新, 从而大大节省了成本和资源。
- 提供D30mm和D40mm。

应用区域

整平作业, 工厂建设, 钣金成形, 组装, 维修和保养作业

材质

把手

- 玻璃纤维套上橡胶把手

入子 1

- 合成橡胶, 黑色
- 中硬
- 冲击缓冲
- 无臭
- 低磨损

入子 2

- 塑胶套铜 铜锤面塑料底座
- 中高硬度锤击

外壳

- 强化铸铁, 黑色

订单信息

Ø	—	—	尺寸 长 x 宽 x 高 [mm]	重量 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品号
30	90	300	300 x 90 x 34	575	4030618306009	AAA905c002	21-04-09-16	3724.030

遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单。

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质, 例如钽、锡、金或钨。