

## SIMPLEX 软面锤 · Rubber composition / nylon; with reinforced cast iron housing and fibre-glass handle

### 3728.060



#### 产品描述

SIMPLEX 3728系列包括复合橡胶/尼龙的插入件组合。  
中硬橡胶插入件（3202系列）具有超低磨损，抗冲击缓冲和无味的特性，比传统的橡胶锤具有更长的使用寿命。

尼龙嵌件（3208系列）具有出色的抗冲击性能，并保证将最大的强度与独特的耐用性相结合。它由挤压成型且非常均匀的材料组成。因此，与注塑成型的塑料插件相比，它具有更高的耐磨性和耐用性，即使在零下温度下也不会崩刃。此外，它还耐油脂。

黑色的增强型铸钢外壳由于壁厚和支柱的增加而提供了更高的稳定性。重量的增加确保更大的冲击力。

玻璃纤维手柄极其坚固耐用，具有出色的抗断裂性。它的形状符合人体工程学，并包括防滑手柄。它具有光滑的表面，并且是无机的（对湿气不敏感）。

按照智能SIMPLEX原理，所有组件都是可更换的，可以进行改装。这意味着节省了金钱和资源。该版本的尺寸从D30mm到D80mm不等，可以作为大锤（3728.081）使用。

#### 产品特点:

- SIMPLEX软面槌具有复合橡胶（黑色，中硬，冲击缓冲，无味，低磨损）/尼龙（白色，硬，非常耐磨，即使在零下温度下也不会碎裂）的插入物组合（耐油脂）。
- 坚固的增强型铸钢外壳通过增加重量增加了冲击力。
- 异常坚固耐用的玻璃纤维手柄，带有防滑手柄，无机（对湿气不敏感）。
- 所有零件都可以更换/翻新，从而大大节省了成本和资源。
- 可提供D30mm至D80mm的大锤。

#### 应用区域

锋利边缘的工件组装, 外壳组装, 工厂建设, 厅堂建造, 钢结构

#### 材质

##### 把手

- 玻璃纤维套上橡胶把手

##### 入子 1

- 合成橡胶，黑色
- 中硬
- 冲击缓冲
- 无臭
- 低磨损

##### 入子 2

- 尼龙，白色
- 中高硬度锤击
- 非常耐磨
- 无碎屑（即使温度低于0）
- 油和油脂抗性

##### 外壳

- 强化铸铁，黑色

#### 订单信息

Ø			尺寸 [mm]	长 x 宽 x 高	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品号
60	150	410		410 x 150 x 60	1820	4030618304999	AAA905c002	21-04-09-16	3728.060

## 遵守

### 符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

### 不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单.

### 不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。