

SIMPLEX 软面锤 · Plastic / superplastic; with reinforced cast iron housing and fibre-glass handle 3767.050



产品描述

SIMPLEX 3767系列带有塑料/超塑材料的嵌件组合。

红色的塑料插件 (3206系列) 坚硬，还耐油和油脂。

超塑性嵌件 (3207系列) 由挤压且极其均质的材料组成，是一种中等硬度的塑料嵌件，具有更高的耐磨性和耐用性。

黑色的增强型铸钢外壳由于壁厚和支柱的增加而提供了更高的稳定性。重量的增加确保更大的冲击力。

玻璃纤维手柄极其坚固耐用，具有出色的抗断裂性。它的形状符合人体工程学，并包括防滑手柄。它具有光滑的表面，并且是无机的（对湿气不敏感）。

按照智能SIMPLEX原理，所有组件都是可更换的，可以进行改装。这意味着节省了金钱和资源。此版本的尺寸为D30mm至D60mm。

产品特点：

SIMPLEX软面槌具有塑料（红色，坚硬，耐油和油脂性）/超塑性（白色，中硬，非常耐用）的嵌件组合。

- 坚固的增强型铸钢外殼通過增加重量增加了衝擊力。
- 異常堅固耐用的玻璃纖維手柄，帶有防滑手柄，無機（對濕氣不敏感）。
- 所有零件都可以更換/革新，從而大大節省了成本和資源。
- 可提供D30mm至60mm。

应用区域

多用途的使用，組立、修理·保守作業，維護和維修工作，板金成形，組合屋結構，木工作業，鷹架結構，帳篷結構

材质

把手

- 玻璃纤维套上橡胶把手

入子 1

- 塑胶，红色
- 中高硬度锤击
- 油和油脂抗性
- 多功能的

入子 2

- 超级塑胶，白色
- 中硬
- 很耐用
- 耐磨

外壳

- 强化铸铁，黑色

订单信息

尺寸	GTIN	profic@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品号
Ø 50 135 335 长 x 宽 x 高 [mm] 335 x 135 x 50 1215 4030618306313 AAA905c002 21-04-09-16 3767.050				

遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单。

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。