

## BASEPLEX 木槌 · Nylon / nylon with zinc die cast housing and wooden handle

3908.025



## 产品描述

在产品线中代表价格输入模型时，BASEPLEX无疑符合Halder的高质量标准。BASEPLEX 3908系列的两侧均配有尼龙插件。白色的插入物比红色的醋酸纤维素插入物稍硬，并且耐磨损。

主体由优质压铸锌制成，配有防撞保护器和用于刀片的技术先进的刀柄。木柄符合人体工程学，并经过上光处理。插入件和手柄是可更换的。

此版本的尺寸从D25mm到D50mm不等。

产品特点:

- BASEPLEX软面槌槌，两侧均带有尼龙内衬（白色，耐磨）。
- 具有常规Halder质量的产品线价格入门款。
- 主体由优质压铸锌制成，配有防撞保护器和用于刀片的技术先进的刀柄。
- 符合人体工程学的光亮木手柄。
- 插入件和手柄是可更换的。
- 尺寸从D25mm到D50mm

## 应用区域

多用途的使用, 适用于强烈的冲击

## 材质

## 把手

- 木材

## 入子

- 尼龙，白色
- 中高硬度锤击
- 非常耐磨
- 无碎屑 (即使温度低于0)
- 油和油脂抗性

## 外壳

- 锌压铸

## 订单信息

Ø			尺寸 [mm]	长 x 宽 x 高	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品号
25	86	270		270 x 86 x 25	215	4030618304104	AAA905c002	21-04-09-16	3908.025

## 遵守

## 符合 RoHS

含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c

## 含有 &gt;0.1% w/w 的 SVHC 物质

含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 6 月 27 日

## 包含 65 号提案的物质



铅暴露会导致癌症和生殖伤害

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

## 不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。