

## 吊带 · 根据DAN80

4218.C43



## 产品描述

它们被用作球锁销的失效保护。  
保持电缆的特点是其轻质和弹性结构。

In addition to the standard versions, we also manufacture all other versions (various lengths) and designs (type [Fig.] 1 - 3) in compliance with the standard. All key ring variants (brass, DAN 191C20, DAN191-21, DAN191-14, DAN191-20) are optionally available. Short delivery times are possible.

## 材质

## 绳

- 尼龙，白色（根据MIL-C-5040 Typ III）

## 钥匙圈

- Stainless steel (according to DAN191C20)

## 电缆接线片

- 铜，镀锌

## 隔离

- 尼龙（聚酰胺），黄色

## 更多信息


## 注意事项

其它资料欢迎洽询。  
特殊的样式欢迎洽询。

## 更多产品

- 保持缆
- 吊带，根据NSA5732

## 图面



图片 1



图片 2



图片 3

## 订单信息

尺寸		品号
L		
+5		
-3		
[mm]	[g]	
with cable lug on both ends – 相片 3		
430	5,6	4218.C43

## 遵守

### 符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

### 不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单.

### 不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。