

角形推板

EH 1020.300 - EH 1121.500




产品描述

材质

- 灰铸铁，磷酸盐处理，研磨

图面



订单信息

系统	b	l ₁	l ₂	尺寸				螺丝用	y	🔩	品号
				h ₁	h ₂	h ₃	h ₄				
				[mm]				[mm]	[mm]	[g]	
V40	24,5	42	20	52	10,5	20	40	M 8	8	167	1020.300
V40	38,0	42	20	52	10,5	20	40	M 8	8	303	1021.500
V70	37,0	67	35	90	20,0	35	70	M12	12	770	1120.300
V70	66,0	67	35	90	20,0	35	70	M12	12	1501	1121.500

遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单。

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。