


## 定位部分

EH 1048.400 - EH 1148.400




### 产品描述

#### 材质

- 钢，表面硬化，研磨


### 图面



### 订单信息

| 系统  | 尺寸             |                |                |                |                |                |                |                |      | 螺丝用 | y   | 📦        | 品号 |
|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|-----|-----|----------|----|
|     | b <sub>1</sub> | b <sub>2</sub> | d <sub>1</sub> | h <sub>1</sub> | h <sub>2</sub> | h <sub>3</sub> | h <sub>4</sub> | h <sub>5</sub> | [mm] |     |     |          |    |
| V40 | 10             | 20             | 50             | 31             | 13             | 2,6            | 21             | 17,0           | M 6  | 6   | 165 | 1048.400 |    |
| V70 | 14             | 34             | 88             | 54             | 22             | 6,0            | 39             | 26,5           | M12  | 12  | 834 | 1148.400 |    |

### 应用范例



## 遵守

### 符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

### 不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单.

### 不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。