

固定组件

EH 1512.000 - EH 1612.400





产品描述


材质

- 灰铸铁，研磨


图面



1512.000



1512.100



1612.200



1612.400

订单信息

系统	尺寸				[g]	品号
	l	h	d ₁	d ₂		
L12	74,8	40	12	M12	1431	1512.000
L12	74,8	40	12	M12	1287	1512.100
L16	90,0	50	16	M16	2645	1612.200
L16	90,0	50	16	M16	2433	1612.400

遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单。

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。