

停止块 · 平的
EH 1586.




产品描述

材质

- 入子
 - 硬金属
- 本体
 - 工具钢，硬化

图面



订单信息

d ₁	d ₂	l ₁	l ₂	l ₃	尺寸		b ₁	b ₂	h ₁	h ₂	[g]	品号
					l ₄	[mm]						
两端平坦的 – 相片 1												
M12	-	40	20±0,01	-	-		44-0,05	-	21,4	-	395	1586.070
两端平坦的 / 宽度缩短 – 相片 2												
M12	-	40	20±0,01	-	-		44	29	21,4	6,4	324	1586.071
两端平坦的 / 高版本 – 相片 3												
M12	-	80	40	-	40		44-0,10	-	51,4	-	1601	1586.072
罗纹和平面处 – 相片 4												
M12	12	42	20±0,01	2	-		44-0,05	24	21,4	13,4	407	1586.073

遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单.

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。