

颚 · 软的  
EH 1701.


## 产品描述

- 用于自制的特殊夹爪
- 倒角提供了工件很好的加工便利性

## 材质

- 球墨铸铁 (GGG 40)

## 图面




图片 1

图片 2

## 订单信息

夹钳宽度 [mm]	尺寸 [mm]					[kg]	品号
	b	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	h	c		
<b>夹爪, 固定 – 相片 1</b>							
125	124	101,5	95	58	24	4	1701.160
<b>Jaw, movable – 相片 2</b>							
125	124	94,5	42	58	24	4	1701.170

## 应用范例



	MS 125-S	MS 125-M	MS 125-L
Clamping width s <sub>1</sub>	0 - 30	0 - 150	0 - 280

## 遵守

## 符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

## 不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单。

## 不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

## 不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。